



# Annexe « offres recommandées » n° 170213

## Optique : les verres recommandés

Chez nos partenaires opticiens, vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur les verres de la sélection Opti 2.

La sélection Opti 2 comporte plusieurs centaines de modèles de verres des plus grands verriers afin de vous permettre de trouver ceux qui conviennent à votre vue.

Si dans votre tableau de garanties, il est indiqué que vous êtes remboursé(e) aux frais réels, vous n'aurez aucun reste à charge si vous choisissez vos verres dans cette sélection Opti 2 (en respectant les conditions de fréquences indiquées dans vos Conditions personnelles). Il vous suffit de présenter cette annexe à notre opticien partenaire pour en bénéficier.

Cette offre inclut les traitements des verres en fonction de la correction comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Traitements de la sélection Opti 2			
Correction		Type de verre	
Myopie ou Hypermétropie (puissance en dioptries)	Astigmatisme (puissance en dioptries)	Verre simple foyer	Verre progressif (Jusqu'à la 5 <sup>e</sup> catégorie sur les 8 catégories existantes)
0 à 2.00	0 à 2.00	Résistant aux rayures	Résistant aux rayures
0 à 2.00	2.25 à 4.00	Résistant aux rayures ; Aminci ; Super antireflet	Résistant aux rayures ; Aminci ; Super antireflet
2.25 à 4.00	0 à 2.00	Résistant aux rayures ; Aminci ; Super antireflet	Résistant aux rayures ; Aminci ; Super antireflet
2.25 à 4.00	2.25 à 4.00	Résistant aux rayures ; Super aminci ; Super antireflet	Résistant aux rayures ; Super aminci ; Super antireflet
4.25 à 6.00	0 à 4.00	Résistant aux rayures ; Super aminci ; Super antireflet	Résistant aux rayures ; Super aminci ; Super antireflet
6.25 à 8	0 à 4.00	Résistant aux rayures ; Ultra aminci ; Super antireflet haut de gamme	Résistant aux rayures ; Ultra aminci ; Super antireflet haut de gamme
0 à 8.00	≥ 4.25	Résistant aux rayures ; Ultra aminci ; Super antireflet haut de gamme	Résistant aux rayures ; Ultra aminci ; Super antireflet haut de gamme
≥ 8.25	Tout cylindre	Résistant aux rayures ; Ultra aminci ; Précalibrage/Optimisation d'épaisseur ; Super antireflet haut de gamme	Résistant aux rayures ; Ultra aminci ; Précalibrage/Optimisation d'épaisseur ; Super antireflet haut de gamme

**Aminci, Super aminci, Ultra aminci :** l'amincissement permet de gagner en épaisseur (esthétique) et en poids (confort). Plus la correction est forte, plus le niveau d'aminci augmente.

**Super antireflet :** l'antireflet permet de mieux voir le regard du porteur et de ne pas avoir de reflets parasites à l'intérieur du verre. Le super antireflet se salit moins facilement et se nettoie plus facilement qu'un verre traité en antireflet simple.



**Super antireflet haut de gamme :** en plus des avantages du super antireflet, ce traitement améliore la résistance aux micro-rayures et filtre certaines lumières pouvant être nocives à long terme.


**Précalibrage/optimisation d'épaisseur :** le verre est prédécoupé pour amincir ou épaissir le verre à certains endroits afin d'en faciliter le montage sur la monture.

# Dentaire : les prothèses recommandées

Chez nos partenaires dentistes ou chirurgiens-dentistes sur les prothèses dentaires.

Si dans le tableau de garanties de vos Conditions personnelles, il est indiqué que vous êtes remboursé(e) aux frais réels pour les prothèses dentaires de l'offre recommandée, vous n'aurez aucun reste à charge si vous choisissez la prothèse qui vous est recommandée ci-dessous. Il vous suffit de présenter cette annexe à notre dentiste ou chirurgien-dentiste partenaire pour en bénéficier.

Couronnes et éléments de bridge	
Recommandés pour deuxièmes prémolaires inférieures, molaires supérieures et inférieures (dents 15 16 17 18 25 26 27 28 35 36 37 38 45 46 47 48)	Recommandés pour incisives et canines supérieures et inférieures, premières prémolaires (dents 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 44)
Couronne coulée métallique Réalisée entièrement en métal non précieux (nickel chrome)	Couronne céramo-métallique Réalisée en métal coulé totalement recouvert de céramique pour une meilleure esthétique
	



## Appareils amovibles

Appareils amovibles à base résine ou « à plaque base métallique » (PBM), également appelés « stellites », selon le choix dont vous aurez convenu avec votre praticien.

Nous pourrions revoir annuellement cette offre, en fonction de l'évolution des techniques pratiquées par les chirurgiens-dentistes.